

水質チェッカ WQC-22A

特 徴



- ◆ 1台で6項目測定
pH、電気伝導率、溶存酸素、濁度、温度、塩分の6項目を測定できます。
- ◆ サンプルング不要
センサは、河川、湖沼等に直接浸漬して測定できます。
- ◆ ワンタッチ校正
pH、溶存酸素、濁度の校正は、センサを標準液又は純水（又は水道水）に浸し、各々の校正ボタンを押すだけで済みます。
- ◆ 防滴構造（本体）
雨の日も使用できます。

仕 様

測定項目		温度	溶存酸素	pH	電気伝導率	濁度	塩分※
測定方式		白金測温抵抗体式	隔膜ガルバニ電池式	ガラス電極法	交流4電極法	90度散乱光測定式	交流4電極法
測定範囲		0～50℃	0～20mg/L	pH0～14	(Hi) 0～7S/m (0～70mS/cm) (Lo) 0～200mS/m (0～2mS/cm)	0～800NTU 0～800mg/L	(Hi) 0～4‰ (Lo) 0～0.1‰
分解能	LSD OFF	0.1℃	0.1mg/L	0.1pH	(Hi) 0.01S/m (Lo) 1mS/m	1NTU、mg/L	(Hi) 0.01‰ (Lo) 0.01‰
	LSD ON	---	0.01mg/L	0.01pH	--- (Lo) 0.1mS/m	---	--- (Lo) 0.001‰
温度補償範囲			0～40℃	0～50℃	0～50℃ 2%/℃		
校正			ワンタッチ校正	ワンタッチ校正		ワンタッチ校正	
電源		単2アルカリ電池×6本 【電池寿命】連続使用時間約50時間					
大きさ・重さ		本体 約250(W)×95(D)×160(H)mm 約2.2kg センサ φ75×230mm リード長2m 約1.3Kg					
付属品		センサ、ポリビーカー×2、ショルダーベルト、取扱説明書 【販売消耗品】pH計用標準液2種、溶存酸素電極用電解液 R-5C					

※ 電気伝導率より換算